

**Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 20/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227100 20/5
GTIN	4960664462834
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekrafter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	110 mm
Udhængslængde $L_1$	20 mm
Skær-Ø $D_c$	20 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Antal skær Z	5
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	16 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	37 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,72 grader
Ø $D_3$	17 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229707
-------------	--------