

Garant**Justerbar forsænker, Weldon-skaft, Skaft-Ø D_s h6: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216620 25
GTIN	4045197133526
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Roligt løb på grund af **stabil konstruktion**.

Anvendelse:

Afgratning af kanter, runde huller og langhuller samt til forsænkning. Anvendelse forudsætter solide driftsforhold (ikke anvendelig på boremaskiner).

Til vinkler på 10°– 80° trinløst justerbar.

Bemærk:

Skalaens tolerance $\pm 2,5^\circ$. **For at opnå en eksakt indstilling af gradtal anvendes et forindstillingsapparat.** Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer til kassette	219946
Skaft-Ø D _s h6	25 mm
Kassette	219958
Vendeplade nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	32-050
passende vendeskærsplatter	TO.. 1604
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Udhængslængde L ₁	30 mm
Antal skær Z	1

Samlet længde $L_{i,alt}$	95 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsområde, rejfevinkel	10-80 grader
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Spændeskruer	219844
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Spændeskruer	219946
Reservekassetter til fasfræser	219958
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP