



Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 12/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227100 12/2
GTIN	4960664462742
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekrafter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229706 (T6; 0,45 Nm)
Udhængslængde L_1	18 mm
Skær-Ø D_c	12 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	80 mm
passende vendeskærplatter	BD.. 0703
Skaft-Ø D_s h6	12 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for α_{maks}	8 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	22 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	21 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	1,43 grader
Ø D_3	9 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229706
-------------	--------