

**Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 33/6Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227100 33/6L
GTIN	4960664462926
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Indvendig køling: ja

Skær-Ø D_c : 33 mm

Antal skær Z: 6

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$: 6 mm

Udhængslængde L_1 : 30 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$: 130 mm

Skaft-Ø D_s h6: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	33 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	130 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Udhængslængde L_1	30 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Antal skær Z	6

Ramplinglængde L for α_{maks}	29 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	64 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	63 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,4 grader
$\varnothing D_3$	30 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229707
--------------	--------