


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7630, Type: INOX****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213458 INOX |
| GTIN | 4045197605993 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2x4 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks}$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,2 mm |
| Type | INOX |
| Plattestyrke E | 7 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMU 14T7 ANER |
| Type | HB7630 |
| Skæremateriale | HM |
| Maks. skæredybde $a_{p, maks}$ | 6 mm |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 8 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|-----------|----------|
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 200 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 160 m/min | M |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |