

**Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 22/2XLmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skær-Ø D_c	22 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	170 mm
Udhængslængde L_1	30 mm
Skaft-Ø $D_s\ h6$	20 mm
Antal skær Z	2
Rampinglængde L for α_{maks}	15 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	42 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	38 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,76 grader
Ø D_3	16 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------