


**Garant****SNEU 14T7 ANER, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213444 ALU
GTIN	4045197662897
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2x4 skær.

**Anbefaling:**

**Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Maks. skæredybde  $a_{p \text{ maks.}}$ : 6 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,23 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,23 mm
Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNEU 14T7 ANER
Type	HU7810
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	750 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	750 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	500 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		