

**Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 14/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	229706 (T6; 0,45 Nm)
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Udhængslængde $L_1$	18 mm
Skær-Ø $D_c$	14 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	12 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	80 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	10 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	26 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	25 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{maks}$	1,15 grader
Ø $D_3$	11 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229706
-------------	--------