


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7520, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213446 ST900
GTIN	4045197605979
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2x4 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredslætplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.}$

Maks. skæredybde $a_{p, maks.}$: 6 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,3 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,3 mm
Type	ST900
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMU 14T7 ANER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		