

**Garant****Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planfræser 45° med ulige deling af hensyn til en rolig gang. Præcisionsvendeplatteunderlag med specielle HM-underlagsplatter.

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer til vendeplatte	219862 (25IP; 6 Nm)
Spændeskruer til underlagsplatte	219861 (TX8)
Maks. udv. Ø D <sub>maks</sub>	113 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	50 mm
passende vendeskærsplatter	SE.. 1203..
Underlægsplade	219860
Skær-Ø D <sub>c</sub>	100 mm

Antal skær Z	6
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

HM-støtteplatte	219860
Spændeskruer	219861
Spændeskruer	219862