

**Garant****Tilbagekørende forsænker 180°, Maksimal forsænkings- Ø D: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217180 18
GTIN	4045197196903
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med ét skær (z = 1). Uden indvendig køling.

**Bemærk:**

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden). Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Sænke-Ø D	18 mm
Antal skær Z	1
Udhængslængde L <sub>1</sub>	62 mm
Min. Ø d <sub>min</sub>	10,5 mm
Krave-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	40 mm
Vendeplatteskrue	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
Skaftudførelse	Whistle Notch
Programmeringsmål e	4,05 mm
passende vendeskærsplatter	260142

Samlet længde L	112 mm
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Spændeskruer Type 1	219795 1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2