



## Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 16/2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227300 16/2
GTIN	4960664396047
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

### Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Skær-Ø $D_c$	16 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	100 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Udhængslængde $L_1$	25 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	10 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	9 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	26 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{maks}$	1,27 grader
Ø $D_3$	10 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------