

Garant**Tilbagekørende forsænker 180°, Maksimal forsænkings- Ø D: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217180 26
GTIN	4045197196934
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:****Med ét skær (z = 1).****Bemærk:**

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden). Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

L ₃	60 mm
Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Skaftudførelse	Whistle Notch
Udhængslængde L ₁	82 mm
Programmeringsmål e	5,05 mm
Krave-Ø D ₁	25 mm
Antal skær Z	1
Min. Ø d _{min}	17 mm
L ₂	67 mm
Sænke-Ø D	26 mm
Vendeplatteskrue	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	260142

Indvendig køling	ja
Samlet længde L	132 mm
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Spændeskruer Type 1	219795 1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2