

Garant**Planfræser 45°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214395 25/4
GTIN	4045197221643
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:**Stor produktivitet takket være:**

- Høj skærehastighed.
- Hurtig tilspænding.
- Korte bearbejdningstider.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s h6	25 mm
Udhængslængde L ₁	44 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Maks. udv. Ø D _{maks}	33,2 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
Samlet længde L _{i alt}	100 mm
Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Antal skær Z	4

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,27 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	22,5 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP