

**Garant****Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217160 40
GTIN	4045197552754
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Bemærk:**

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet  $\varnothing d_{\min}$  (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Sænke-Ø D	40 mm
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
til cylinderhoved-DIN-skruer	M24
Udhængslængde $L_1$	60 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Min. Ø $d_{\min}$	22 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	260150
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	140 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard

Vinkel på forsænker	180 grader
Produkttype	Forsænker

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Spændeskruer	219844