

**Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 21/4XLmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227100 21/4XL
GTIN	4960664462698
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Indvendig køling: ja

Skær-Ø  $D_c$ : 21 mm

Antal skær Z: 4

Maks. skæredybde  $a_{p\text{ maks}}$ : 6 mm

Udhængslængde  $L_1$ : 20 mm

Samlet længde  $L_{i\text{ alt}}$ : 140 mm

Skaft-Ø  $D_s$  h6: 20 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	20 mm
Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Skær-Ø $D_c$	21 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	140 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	17 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	40 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	39 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,67 grader
$\varnothing D_3$	18 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229707
--------------	--------