

**Hjørnefræser 90° MECX, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 16/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227105 16/3
GTIN	4960664472659
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekraft og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Skær-Ø D_c	16 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Udhængslængde L_1	20 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	68 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	12 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	29 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,95 grader
Ø D_3	13 mm

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229707
-------------	--------