

**Garant****Tilbagekørende forsænker 180°, Maksimal forsænkings- Ø D: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217180 30
GTIN	4045197196941
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med ét skær (z = 1).

**Bemærk:**

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden). Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Sænke-Ø D	30 mm
L <sub>2</sub>	77 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
L <sub>3</sub>	65 mm
Programmeringsmål e	6,05 mm
Vendepatteskrue	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	1
Udhængslængde L <sub>1</sub>	92 mm
Krave-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Skaftudførelse	Whistle Notch
Min. Ø d <sub>min</sub>	19 mm
passende vendeskærsplatter	260142

Indvendig køling	ja
Samlet længde L	142 mm
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Spændeskruer Type 1	219795 1