

**Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/5Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227100 25/5L
GTIN	4960664462858
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekrafter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Udhængslængde L ₁	25 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	6 mm
Samlet længde L _{i alt}	120 mm
Antal skær Z	5
Rampinglængde L for α _{maks}	21 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	47 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,55 grader
Ø D ₃	22 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229707
-------------	--------