

Garant
Cirkulærfræsere, Stål, Type: 27

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	217250 27
GTIN	4045197216519
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse
Bemærk:

Den faktiske stikdybde S_{max} beregnes som følger: $(D-d_1) / 2$.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: P26

Mindste bore-Ø D: 22 - 37 mm

Indv. Ø d_1 : 13,6 mm

Maks. skæredybde S_{maks} : 11,5 mm

Udhængslængde L_1 : 35 mm

Samlet længde $L_{i alt}$: 84,2 mm

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde S_{maks}	11,5 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	84,2 mm
Udhængslængde L_1	35 mm
Skaftudførelse	Weldon
Mindste bore-Ø D	22 - 37 mm
Indv. Ø d_1	13,6 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Spændeskruer- sæt	219819 (20IP; 5,7 Nm)
til pladetype	P26

Indvendig køling	ja
Gevinddybde	30,4 mm
Materiale, fræser	Stål
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219819
-----------------------------	--------