



Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227300 25/3
GTIN	4960664396108
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	120 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Udhængslængde L_1	32 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	18 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	44 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,64 grader
Ø D_3	19 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------