

Garant**Tilbagekørende forsænker 180°, Maksimal forsænkings- Ø D: 53mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217180 53
GTIN	4045197465719
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ét skær (z = 1).

Bemærk:

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden). Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,5** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s h6	40 mm
Udhængslængde L ₁	140 mm
Min. Ø d _{min}	36 mm
Skaftudførelse	Weldon
Antal skær Z	1
Sænke-Ø D	53 mm
Programmeringsmål e	9,05 mm
L ₃	110 mm
Vendeplatteskruesæt	219848 (20IP; 5,5 Nm)
passende vendeskærsplatter	260158
Indvendig køling	ja
Samlet længde L	210 mm

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Spændeskruer	219945
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219848