



## Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 18/2Lmm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227300 18/2L
GTIN	4960664396054
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	100 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Udhængslængde $L_1$	23 mm
Skær-Ø $D_c$	18 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	11 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	34 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	30 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,04 grader
Ø $D_3$	12 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------