

**Garant****Cirkulærfræsere, Hårdmetal, Type: 12L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217252 12L
GTIN	4045197542670
Artikelklasse	21Q

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den faktiske stikdybde  $S_{\max}$  beregnes som følger:  $(D-d_1) / 2$ .

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: P12

Mindste bore-Ø D: 9,6 - 11,7 mm

Indv. Ø  $d_1$ : 7 mm

Maks. skæredybde  $S_{\max}$ : 2,35 mm

Udhængslængde  $L_1$ : 32 mm

Samlet længde  $L_{i\text{ alt}}$ : 82 mm

**Teknisk beskrivelse**

Indv. Ø $d_1$	7 mm
Maks. skæredybde $S_{\max}$	2,35 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	12 mm
Spændeskruer- sæt	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Mindste bore-Ø D	9,6 - 11,7 mm
Skaftudførelse	cylindrisk
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	82 mm
Udhængslængde $L_1$	32 mm
Skaft	DIN 6535 HA

til pladetype	P12
Indvendig køling	ja
Gvinddybde	30 mm
Materiale, fræser	Hårdmetal
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219832
-----------------------------	--------