

**Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227100 25/7
GTIN	4960664462889
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekrafter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Udhængslængde L_1	25 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	120 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Antal skær Z	7
Rampinglængde L for α_{maks}	21 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	47 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,55 grader
Ø D_3	22 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229707
-------------	--------