



## Hjørnefræser 90° MECX, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227105 25/5
GTIN	4960664472697
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Indvendig køling: ja

Skær-Ø  $D_c$ : 25 mm

Antal skær Z: 5

Maks. skæredybde  $a_{p\text{maks}}$ : 6 mm

Udhængslængde  $L_1$ : 25 mm

Samlet længde  $L_{i\text{alt}}$ : 88 mm

Skaft-Ø  $D_s$  h6: 25 mm

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	6 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Udhængslængde $L_1$	25 mm
Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
passende vendeskærplatter	BD.. 0703
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	88 mm
Antal skær Z	5

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	21 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	47 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,55 grader
$\varnothing D_3$	22 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229707
-------------	--------