


Garant**SEKW 1204 AFTN, HB7515, Type: ST1400****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 214292 ST1400 |
| GTIN | 4045197553898 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,19 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,19 mm |
| Type | ST1400 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SEKW 1204 AFTN |
| Type | HB7515 |
| Skæremateriale | HM |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | betinget egnet | 320 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | betinget egnet | 230 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 190 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 180 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 170 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | 230 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | 150 m/min | M |
| GG (G) | betinget egnet | 150 m/min | K |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |
| Luft | egnet | | |