

Garant**Cirkulærfræsere, med gevind- stål, Type: 27/M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse**Udførelse:****Ekstra slank udførelse** til gevindfræsning.**Bemærk:**Den faktiske stikdybde S_{max} beregnes som følger: $(D-d_1) / 2$.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

Mindste bore-Ø D: 22 - 37 mm

Gevindstørrelse M: M8 mm

til pladetype: P26

Indv. Ø d_1 : 13,6 mmMaks. skæredybde S_{maks} : 11,5 mmUdhængslængde L_1 : 18 mm**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer- sæt	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Udhængslængde L_1	18 mm
Maks. skæredybde S_{maks}	11,5 mm
Gevindstørrelse M	M8 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	22,6 mm

Mindste bore-Ø D	22 - 37 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indv. Ø d ₁	13,6 mm
til pladetype	P26
Bor-Ø	16 mm
Gevinddybde	18 mm
Indvendig køling	ja
Materiale, fræser	med gevind- stål
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219819
-----------------------------	--------