

**Hjørnefræser 90° MECX, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	25 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Udhængslængde L_1	25 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	88 mm
Antal skær Z	7
Rampinglængde L for α_{maks}	21 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	47 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,55 grader

Ø D ₃	22 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229707
--------------	--------