

**Garant****Tilbagekørende forsænker 180°, Maksimal forsænkings- Ø D: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217180 40
GTIN	4045197281272
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:****Med ét skær (z = 1).****Bemærk:**

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden). Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	1
L <sub>2</sub>	103 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Min. Ø d <sub>min</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	95 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	123 mm
Skaftudførelse	Whistle Notch
Krave-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Programmeringsmål e	8,05 mm
Sænke-Ø D	40 mm
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
passende vendeskærsplatter	260150

Indvendig køling	ja
Samlet længde L	183 mm
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

## Tilbehør

Spændeskruer	219844
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP