



Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 26/5XLmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227100 26/5XL
GTIN	4960664462704
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekrafter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Indvendig køling: ja

Skær-Ø D_c : 26 mm

Antal skær Z: 5

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$: 6 mm

Udhængslængde L_1 : 25 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$: 160 mm

Skaft-Ø D_s h6: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	160 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Skær-Ø D_c	26 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Udhængslængde L_1	25 mm
Antal skær Z	5
Ramplinglængde L for α_{maks}	22 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	50 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	49 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,52 grader
$\varnothing D_3$	23 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229707
--------------	--------