

Garant**Tilbagekørende forsænker 180°, Maksimal forsænkings- Ø D: 66mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217180 66
GTIN	4045197465733
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ét skær (z = 1).

Bemærk:

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden). Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,5** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

L ₃	135 mm
Skaft-Ø D _s h6	50 mm
Programmeringsmål e	11,05 mm
Udhængslængde L ₁	165 mm
Antal skær Z	1
Min. Ø d _{min}	45 mm
Sænke-Ø D	66 mm
Skaftudførelse	Weldon
Vendeplatteskruesæt	219848 (20IP; 5,5 Nm)
passende vendeskærplatter	260158
Indvendig køling	ja
Samlet længde L	245 mm

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219848
Spændeskruer	219945