

**Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227300 32/4
GTIN	4960664396146
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	130 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skær-Ø D_c	32 mm
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	25 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	58 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,46 grader
Ø D_3	26 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------