

Garant**Planfræser 45°, højreskærende, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 214200 63/6 |
| GTIN | 4045197131423 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.**Teknisk beskrivelse**

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 40 mm |
| passende vendeskærsplatter | SE.. 1204.. |
| Skær-Ø D_c | 63 mm |
| Vendepatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Holdeboring-Ø | 22 mm |
| Maks. udv. Ø D_{maks} | 75 mm |
| Antal skær Z | 6 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indstillingsvinkel κ | 45 grader |

| | |
|----------------------|------------|
| Deling af skærene | ulige |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | MTC |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Planfræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219800 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |