



Hjørnefræser 90° MECX, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Antal skær Z	10
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,32 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	36 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	77 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	78 mm
Ø D_3	37 mm
Skafatudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229707
--------------	--------