

Garant**Planfræser 45°, højreskærende, med boring, Ø D / antal skær Z: 250/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214200 250/16
GTIN	4045197549877
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.
Teknisk betinget **uden indvendig køling**.

Teknisk beskrivelse

Maks. udv. Ø D _{maks}	263 mm
Holdeboring-Ø	60 mm
Skær-Ø D _c	250 mm
passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	63 mm
Antal skær Z	16

Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800