



Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/4Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227300 32/4L
GTIN	4960664396139
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	130 mm
Udhængslængde L_1	32 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for α_{maks}	25 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	58 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,46 grader
Ø D_3	26 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------