

Garant**Planfræser 45°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214395 20/3
GTIN	4045197221629
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:**Stor produktivitet takket være:**

- Høj skærehastighed.
- Hurtig tilspænding.
- Korte bearbejdningstider.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	90 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
Udhængslængde L_1	40 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	28,2 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Antal skær Z	3

Rampingvinkel α_{maks}	1,64 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	48 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	17,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	54 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5