

Garant**Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214400 50/8
GTIN	4045197131751
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:**Stor produktivitet takket være:**

- **Høj skærehastighed.**
- **Hurtig tilspænding.**
- **Korte bearbejdningstider.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
Skær-Ø D _c	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Ø D ₃	58 mm
Maks. udv. Ø D _{maks}	58,2 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Antal skær Z	8
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	114 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	47,5 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	108 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1,5 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	0,6 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5