

**Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 16/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227100 16/4
GTIN	4960664462773
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekrafter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	16 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Udhængslængde L_1	20 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	100 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for α_{maks}	12 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	29 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,95 grader
Ø D_3	13 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229707
-------------	--------