

**Garant****Cirkulærfræsere (uden platte), Hårdmetal, Type: 20L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217405 20L
GTIN	4045197216939
Artikelklasse	21Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: 02

Mindste bore-Ø D: 17,5 mm

Indv. Ø d<sub>1</sub>: 12,2 mm

Maks. skæredybde S<sub>maks</sub>: 2,6 mm

Udhængslængde L<sub>1</sub>: 63,7 mm

Samlet længde L<sub>i alt</sub>: 108,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Mindste bore-Ø D	17,5 mm
Indv. Ø d <sub>1</sub>	12,2 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	12 mm
Skaftudførelse	Weldon
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	108,7 mm
Spændeskruer- sæt	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Maks. skæredybde S <sub>maks</sub>	2,6 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	63,7 mm
til pladetype	02
Indvendig køling	ja

Materiale, fræser	Hårdmetal
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219821
----------------------------	--------