

**Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 17/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227300 17/2L
GTIN	4960664460922
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Indvendig køling: ja

Skær-Ø D_c : 17 mm

Antal skær Z: 2

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$: 10 mm

Udhængslængde L_1 : 23 mm

Samlet længde $L_{i\text{alt}}$: 100 mm

Skaft-Ø D_s h6: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	100 mm
Skær-Ø D_c	17 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Udhængslængde L_1	23 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Antal skær Z	2
Rampinglængde L for α_{maks}	10 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	32 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	28 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,15 grader
$\varnothing D_3$	11 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------