

Garant**Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214400 32/4
GTIN	4045197131720
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:**Stor produktivitet takket være:**

- Høj skærehastighed.
- Hurtig tilspænding.
- Korte bearbejdningstider.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	32 mm
Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Holdeboring-Ø	16 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 0903

Ø D ₃	40 mm
Maks. udv. Ø D _{maks}	40,2 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	72 mm
Cirkulær borefræsning a _p	1,5 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	78 mm
Ramplinglængde L for α _{maks}	29,5 mm
Ramplingvinkel α _{maks}	0,97 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP