

Garant**Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214400 63/8
GTIN	4045197131775
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:

Stor produktivitet takket være:

- **Høj skærehastighed.**
- **Hurtig tilspænding.**
- **Korte bearbejdningsstider.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Maks. udv. Ø D _{maks}	71,2 mm
Skær-Ø D _c	63 mm
Ø D ₃	71 mm
Holdeboring-Ø	22 mm

Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
Antal skær Z	8
Rampingvinkel α_{maks}	0,47 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	60,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	134 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	140 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5