

**Hjørnefræser 90° MECX, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	20 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	81 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Antal skær Z	5
Rampinglængde L for α_{maks}	16 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	37 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,72 grader
Ø D_3	17 mm

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229707
-------------	--------