

**Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 17/3XLmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227100 17/3XL
GTIN	4960664462681
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekræfter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Indvendig køling: ja

Skær-Ø D_c : 17 mm

Antal skær Z: 3

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$: 6 mm

Udhængslængde L_1 : 20 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$: 130 mm

Skaft-Ø D_s h6: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	130 mm
Skær-Ø D_c	17 mm
Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Udhængslængde L_1	20 mm
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for α_{maks}	13 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	32 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	31 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,88 grader
$\varnothing D_3$	14 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229707
--------------	--------