



## Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 19/3L mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227300 19/3L
GTIN	4960664460939
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Indvendig køling: ja

Skær-Ø  $D_c$ : 19 mm

Antal skær Z: 3

Maks. skæredybde  $a_{p\text{ maks}}$ : 10 mm

Udhængslængde  $L_1$ : 26 mm

Samlet længde  $L_{i\text{ alt}}$ : 100 mm

Skaft-Ø  $D_s$  h6: 16 mm

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Skær-Ø $D_c$	19 mm
Udhængslængde $L_1$	26 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	100 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	12 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	36 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	27 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,95 grader
$\varnothing D_3$	13 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------