

Garant**Cirkulærfræsere (uden platte), Hårdmetal, Type: 25XL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: 01

Mindste bore-Ø D: 23 mm

Indv. Ø d_1 : 16 mm

Maks. skæredybde S_{maks} : 3 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 148,58 mm

Skaft-Ø D_s h6: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer- sæt	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Skaftudførelse	cylindrisk
Maks. skæredybde S_{maks}	3 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	148,58 mm
Indv. Ø d_1	16 mm
Mindste bore-Ø D	23 mm
til pladetype	01
Indvendig køling	ja
Gevinddybde	76,25 mm

Materiale, fræser	Hårdmetal
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219822
----------------------------	--------