

**Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 26/5Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227100 26/5L
GTIN	4960664462896
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekrafter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	25 mm
Vendeplatteskrue	229707 (T6; 0,45 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	6 mm
Skær-Ø D_c	26 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	120 mm
Antal skær Z	5
Rampinglængde L for α_{maks}	22 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	50 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	49 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,52 grader
Ø D_3	23 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229707
-------------	--------