

**Garant**

**90° fræseplatte til fasning / afgratning, HB7720, Maks. fræsedybde Smaks: 1,5mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217277 1,5
GTIN	4045197542960
Artikelklasse	21C

**Teknisk beskrivelse**

Maks. fræsedybde $S_{maks}$	1,5 mm
Type	P12
Antal skær Z	3
Mindste kernehuls- Ø	12 mm
Udvendig Ø D	11,7 mm
Type	HB7720
Produkttype	Skæreforsats til cirkulær fræsning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	500 m/min	N

Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	180 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		